


**CNMG 120404, Zvrst: KW10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 KW10 Zvrst: KW10

Lomilec odrezkov: AH

Globina reza a_p : 1 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 400 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AH

Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje