


**CNMG 120408, Zvrst: SP4019**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250184 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28A

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	3J
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	40 - 110 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Dodatna uporaba	S
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	1 - 4 mm
Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje