



Mala rezalna plošča PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 75mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 563050 75 |
| GTIN | 9003172992709 |
| Razred artikla | 53T |

Opis

Izvedba:

Posebno tanka **mala rezalna plošča** za uporabo na **pnevmatskih ali električnih premih brusilnikih**, idealna za obdelavo na tesnih mestih. Uporaba z vpenjalnim trnom art. 563070. Učinkovita izvedba za hitro rezanje brez zarobka.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Posebno tanka **mala rezalna plošča** za uporabo na **pnevmatskih ali električnih premih brusilnikih**, idealna za obdelavo na tesnih mestih.

Specifikacija:

A60R-BFXA

Napotek:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Opis oblike | ravna |
| Maksimalno število vrtljajev | 20300 min ⁻¹ |
| Debelina plošče | 1 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Ø izvrtine | 10 mm |
| Specifikacija | A60R-BFXA |
| Ø plošče | 75 mm |
| za debeline materiala | 3 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| priporočen nastavni kot | 90 stopinj |
| za material | INOX |
| Pogonski stroj | Premi brusilniki |
| Pogonski stroj | Kotni brusilniki |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| CuZn | pogojno primerno | | |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno | | |
| Uni | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

Vpenjalni trn za male rezalne plošče za Ø izvrtine 10 mm

563070 10