

Garant

Prečno držalo Eco BMT, BMT: 55



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319886 55
GTIN	4069515001397
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme. Optimizirana zunanja kontura. Merilo za optimalno nastavitve obdelovalnega orodja. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev.

Za notranje in zunanje hlajenje.

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam.

Primerno za konvencionalna držala za struženje.

Prednosti:

- **Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.**
- **Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih materialov, dolga življenjska doba.**
- **Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.**
- **Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov.**

Uporaba:

Notranja in zunanja strojna obdelava v stružnicah CNC z orodnimi revolverji BMT.

Zlasti za plano in notranjo obdelavo.

Primerno za:

CNC stružnice z orodnimi revolverji BMT.

Napotek:

Druga držala BMT različnih velikosti in dimenzij so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

b ₂	45 mm
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Za tip stroja	Emag VL, Emag VT
x	95 mm
h ₁	25 mm
L ₂	64 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož