



## Mala rezalna plošča PREMIUM\*\*\* EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563050 50
GTIN	9003173239766
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Posebno tanka **mala rezalna plošča** za uporabo na **pnevmatskih ali električnih premih brusilnikih**, idealna za obdelavo na tesnih mestih. Uporaba z vpenjalnim trnom art. 563070. Učinkovita izvedba za hitro rezanje brez zarobka.

#### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Posebno tanka **mala rezalna plošča** za uporabo na **pnevmatskih ali električnih premih brusilnikih**, idealna za obdelavo na tesnih mestih.

#### Specifikacija:

**A60R-BFXA**

#### Napotek:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

### Tehnični opis

Opis oblike	ravna
Ø izvrtine	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	30500 min <sup>-1</sup>

Debelina plošče	1 mm
Specifikacija	A60R-BFXA
Ø plošče	50 mm
za debeline materiala	3 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Premi brusilniki
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

---

## Pribor

Vpenjalni trn za male rezalne plošče za Ø izvrtine 6 mm

563070 6