

**Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: F1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540260 F1225
GTIN	4027497047765
Razred artikla	56L

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar LUKAS** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Krožni lok** (RBF).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli lok

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 25 mm

Celotna dolžina: 65 mm

Ø držala: 6 mm

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Opis oblike	Okrogli lok
Celotna dolžina	65 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Oblika	F1225
Ø glave	12 mm
Kratica ozobja	Z7
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar