

**CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	WQ
Podajanje $f$	0,14 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje