



Plošče za grobo brušenje PREMIUM*** RONDELLER, Ø 125 mm, Zrnatost: 24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

560920 24

GTIN

9003170570053

Razred artikla

53T

Opis

Izvedba:

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s, za brušenje zvarov, površin in robov.**

Patentirane plošče za grobo brušenje, z visoko fleksibilnostjo, hladno brušenje, z zelo dobrim odvajanjem obruskov in **mirnim tekom, pri majhni emisiji hrupa.**

Uporaba:

Univerzalno uporabni za jeklo, INOX (VA), litine, nž-kovine in duroplaste, za brušenje površin ter za obdelavo pločevinastih delov in zvarov.

Ø izvrtine: 22,23 mm

Tehnični opis

Zrnatost

24

Ø izvrtine	22,23 mm
Maksimalno število vrtljajev	12200 min ⁻¹
Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Nž-kovine in barvne kovine
za material	Jeklo
za material	INOX
za material	Litina
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

