

**Rezalna plošča CUBITRON™ II EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

563315 115

GTIN

5902658065057

Razred artikla

53M

Opis**Izvedba:**

Izjemno velika rezalna zmogljivost in dolga življenjska doba s **precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni v izdelkih Cubitron™ II.**

Izjemno prijazno za uporabo zaradi zelo mehkega, neutrujajočega rezanja.

Uporaba:

Za najhitrejše reze brez zarobka, z majhno termično obremenitvijo in udobnim, ergonomičnim upravljanjem pri rezanju.

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:**A60S-BF.****Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

Ø plošče

115 mm

Opis oblike

ravna

Debelina plošče	1 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Serija	Cubitron™ II
za debeline materiala	3 - 5 mm
Brusno sredstvo	Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		

