

Garant**TCMT 110208, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260954 HB7020 |
| GTIN | 4045197852861 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Glavna uporaba | P |
| Lomilec odrezkov | SS |
| Podajanje f | 0,05 - 0,2 mm/v |
| Zvrst | HB7020 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 150 - 400 m/min |
| Globina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110208 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje