

**HOLEX Pro Form strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139370 6X0,75
GTIN	4069515003650
Razred artikla	12I

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Form: Zmogljiv oblikovalec navoja za uporabo v širokem naboru materialov.

- Rezalni material HSS-E-PM za visoko odpornost proti obrabi.
- Optimiziran premaz HiPIMS TiN najnovejše generacije.

Ustreza DIN 374.

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	5
Serijska	Pro Form
Korak navoja	0,75 mm
Velikost navoja	M6×0,75
Ø navoja	6 mm
Število rezil Z	5
Celotna dolžina L	80 mm
Ø osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	5,65 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Globine navoja	18 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Ø držala D _s	4,5 mm

Podatkovni list

Prevleka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 374
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalec navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	20 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	20 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		