



Plošče za grobo brušenje PREMIUM*** RONDELLER, Ø 178 mm, Zrnatost: 24



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 560930 24 |
| GTIN | 9003170570060 |
| Razred artikla | 53T |

Opis

Izvedba:

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s, za brušenje zvarov, površin in robov.**

Patentirane plošče za grobo brušenje, z visoko fleksibilnostjo, hladno brušenje, z zelo dobrim odvajanjem obruskov in **mirnim tekom pri pri majhni emisiji hrupa.**

Uporaba:

Univerzalno uporabni za jeklo, INOX (VA), litine, nž-kovine in duroplaste, za brušenje površin ter za obdelavo pločevinastih delov in zvarov.

Ø izvrtine: 22,23 mm

Tehnični opis

| | |
|------------|----------|
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
|------------|----------|

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev | 8500 min ⁻¹ |
| Zrnatost | 24 |
| Ø plošče | 178 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 178 mm |
| priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj |
| za material | Nž-kovine in barvne kovine |
| za material | Jeklo |
| za material | INOX |
| za material | Litina |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Schruppschleifscheibe |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |

