


**CCMT 060202 Wiper, Zvrst: CA515**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260093 CA515
GTIN	4960664753208
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 060202 Wiper CA515 Zvrst: CA515  
 Lomilec odrezkov: WP  
 Toleranca: M  
 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 110 - 380 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WP
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA515

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje