

**CCMT 09T308 Wiper, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260100 PV720
GTIN	4960664753734
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Zvrst	PV720
Lomilec odrezkov	WP
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje