

**DCGT 11T301, Zvrst: PDL025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260384 PDL025
GTIN	
Razred artikla	25E

**Opis****Tehnični opis**

Radij rezila	0,1 mm
Lomilec odrezkov	MFP-SK
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Zvrst	PDL025
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T301

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje