

**DCMX 11T304 Wiper, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WP
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Zvrst	PV720
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje