

**DCMX 11T304 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WP
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	CA510
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje