

Garant

Povrtala VHM HPC zaprta izvrtina, TiAlN, Nazivni Ø DC: 9,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	164351 9,5
GTIN	4045197853271
Razred artikla	10N

Opis

POMEMBNO: artikel je mogoče konfigurirati

Nazivni Ø D_c: 9.5 mm

Ø območja: 9.21 - 9.7 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim Ø držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. S tem se doseže **največja točnost krožnega teka** in **procesna varnost**. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za **HPC uporabo** za nižje stroške proizvodnje.

Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.

S kratkimi rezili in ravnimi utori.

Uporaba:

Za **HPC/HSC povrtavanje zaprtih izvrtin**.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljivi naslednik je art. 164425.

Uporaba pri načinu vrtnanja: pri zaprti izvrtini

Število rezil Z: 6

Ø območja: 9,21 - 9,7 mm

Dolžina rezil L_c: 20 mm

Prevesna dolžina L₁: 74 mm

Celotna dolžina L: 120 mm

Število rezil Z: 6

Ø držala D_s: 10 mm

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,15 mm/v
---	-----------

Celotna dolžina L	120 mm
Število rezil Z	6
Toleranca držala	h6
Nazivni $\varnothing D_c$	9,5 mm
\varnothing območja	9,21 - 9,7 mm
Dolžina rezil L_c	20 mm
Prevesna dolžina L_1	74 mm
\varnothing držala D_s	10 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtnja	pri zaprti izvrtini
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	25 m/min	M
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		