

**Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Razred artikla	250

Tehnični opis

Ø rezila D_c	52 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
z notranjim hlajenjem	da
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Ø D_3	45 mm
Število rezil Z	8
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	97 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	102 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	43,3 mm

Kot rampe α_{maks}	0,4 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------