



## Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: G1225



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 G1225
GTIN	4027497043422
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar LUKAS** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Koničasti lok** (SPG).

#### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Koničasti lok

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 25 mm

Celotna dolžina: 65 mm

Ø držala: 6 mm

### Tehnični opis

Dolžina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Kratka ozobja	Z7
Opis oblike	Koničasti lok
Oblika	G1225

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø glave	12 mm
Celotna dolžina	65 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar