

**Garant****GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov HSI, Držalo Weldon, Ø D/  
število rezil Z: 16/3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Zelo zmogljivo orodje za posnemanje roba, za obdelavo s sprednje in zadnje strani.

### Napotek:

$D_{maks}$  pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic  $r = 0,4$  mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

## Tehnični opis

Ø držala $D_s$ h6	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.T 0836..
Število rezil Z	3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	110 mm
Ø D	16 mm
maksimalni Ø posnetja $D_{maks}$	26,3 mm
Prevesna dolžina $L_1$	35 mm
Serijska	Softcut®
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219863