



## Roto rezkar s prevleko Z4 – fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: AS1225



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540560 AS1225
GTIN	4027497278954
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar LUKAS** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Valjasta oblika** (ZYAS), **s čelnim ozobjem**.

#### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

### Tehnični opis

Ø glave	12 mm
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Kratka ozobja	Z4
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja	fina
Oblika	AS1225
Celotna dolžina	65 mm
Ø držala	6 mm

Dolžina glave	25 mm
Seriya	Ozobje Z4
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		