

**Roto rezkar s prevleko Z4 – fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: F1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540560 F1225
GTIN	4027497279135
Razred artikla	56L

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar LUKAS** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Krožni lok** (RBF).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Kratka oznaka	Z4
Stopnja preciznosti ozobljenja	fini
Celotna dolžina	65 mm
Oblika	F1225
Opis oblike	Okrogli lok
Ø glave	12 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm

Serijska	Ozobje Z4
Rezalni material	HM TiAlN
Prevlaka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		