


Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje CCGW 060208 FN, MKD



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	265904 NU
GTIN	4069515008433
Razred artikla	21L

Opis

Izvedba:

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Univerzalno grezenje (NU) za vse neželezne kovine in sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master Eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Posnetje roba rezalnih robov	NU
Rezalni material	MKD
Podajanje f	0,005 - 0,2 mm/v
Zvrst	MKD

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 060208
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 1400 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje