

**Garant****Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka in podaljšano konico, Morse konus: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321780 3
GTIN	4069515008396
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Nastavljiv tlak (sila vpetja) v kN je možno neposredno odčitati na kontrolnem okencu manometra.**
- **Kratka, čvrsta izvedba z vzdolžno vodeno osjo. Orodje prekaljeno in fino brušeno.**
- **Natančni ležaji za visoke osne obremenitve in visoko natančnost koncentričnosti.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Kompensacija dolžine z vzmetnim paketom.**

**S podaljšano konico, kot konice 60° / 30°.**

**Uporaba:**

Povsod, **kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah**, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.

- **Kot protikonica čelnemu sojemalu št. 327400–327403, 327455–327465, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.**
- **Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.**
- **Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.**
- **Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.**

**Tehnični opis**

maksimalna aksialna vpenjalna sila	650 daN
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,01 mm
Dolžina konice C	43 mm
Uporabna dolžina B	124 mm

## Podatkovni list

maksimalni $\varnothing$ konic 60° A	12 mm
za maso obdelovanca	300 kg
$\varnothing$ ohišja D	66 mm
maksimalni $\varnothing$ konic 30° A	28 mm
Morsekonus	MK3
Hod vzmeti	2 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica