



Svedri za torni vrtanje, zvezno (brez roba) Uni, Navoj: M3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080753 M3
GTIN	4069515008709
Razred artikla	BAW

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Ravni svedri za torni vrtanje (brez roba).

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ št. 309680.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

Tehnični opis

Ø držala	6 mm
Ø osnovne izvrtine	2,7 mm
za navoj M	M3

Podatkovni list

Priporočena pogonska moč	0,7 kW
Debelina materiala	0,7 - 2,5 mm
Priporočeno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Svedri za torni vrtanje