



## Standardni svedri za torni vrtanje (z robom) dolgi Inox, Navoj: M5



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080756 M5     |
| GTIN                  | 4069515008877 |
| Razred artikla        | BAW           |

### Opis

#### Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.  
Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.  
Standardni svedri za torni vrtanje (z robom), za uporabo v nerjavnih materialih.  
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

#### Uporaba:

Posebej primerno za nerjavna jekla.

#### Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.  
ER-vpenjalni ključ št. 309680.  
HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

### Tehnični opis

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Priporočena pogonska moč      | 1 kW                   |
| Priporočeno število vrtljajev | 2600 min <sup>-1</sup> |
| Debelina materiala            | 0,7 - 3 mm             |

## Podatkovni list

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Ø osnovne izvrtine | 4,5 mm                   |
| Ø držala           | 6 mm                     |
| Vrsta izdelka      | Svedri za tornno vrtanje |