

**Standardni svedri za tornu vrtnanje (z robom) dolgi Uni, Navoj: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080755 M6
GTIN	4069515008839
Razred artikla	BAW

**Opis****Izvedba:**

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s tornu toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Standardni svedri za tornu vrtnanje (z robom).

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

**Uporaba:**

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

**Primerno za:**

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ št. 309680.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

**Tehnični opis**

Priporočena pogonska moč	1,3 kW
Ø držala	8 mm
Ø osnovne izvrtine	5,3 mm

## Podatkovni list

Debelina materiala	0,7 - 4 mm
Priporočeno število vrtljajev	2500 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Svedri za tornno vrtanje