



Svedri za torni vrtanje, zvezno (brez roba) Inox, Navoj: M5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080754 M5
GTIN	4069515008778
Razred artikla	BAW

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Ravni svedri za torni vrtanje (brez roba), za uporabo v nerjavnih materialih.

Uporaba:

Posebej primerno za nerjavna jekla.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ št. 309680.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	4,6 mm
Priporočena pogonska moč	1 kW
Priporočeno število vrtljajev	2600 min ⁻¹

Podatkovni list

Debelina materiala	0,7 - 1 mm
za navoj M	M5
Ø držala	6 mm
Vrsta izdelka	Svedri za torni vrtanje