



Standardni svedri za torni vrtanje (z robom) dolgi Uni, Navoj: M3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080755 M3
GTIN	4069515008808
Razred artikla	BAW

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Standardni svedri za torni vrtanje (z robom).

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ št. 309680.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

Tehnični opis

Debelina materiala	0,7 - 4 mm
Ø osnovne izvrtine	2,7 mm
Priporočeno število vrtljajev	3000 min ⁻¹

Podatkovni list

Ø držala	6 mm
Priporočena pogonska moč	0,7 kW
Vrsta izdelka	Svedri za torni vrtanje