



Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63 dolga, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338135 8
GTIN	4054631189029
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Izjemno nizke aksialne sile za nizek tlak na robovih in popolno kakovost površine.
- Torzijski blažilnik in izravnalni mehanizem v obodni smeri.
- Globino do 150 mm je mogoče doseči z Ø10 interferenčno konturo (za velikost navoja M0,5-M3).
- Primerno za notranje dovajanje hladilne tekočine do 80 barov.
- Za navojne svedre in oblikovalce navoja.
- Primerno za desne in leve navoje.
- Primerno previsno odprtino.
- Minimalna kompenzacija dolžine v smeri tlaka in vlečenja.
- Dramatično zmanjša pritisk na robove na starih in novih CNC obdelovalnih centrih.

Prednosti:

- Varni procesi zaradi gladkega delovanja tudi pri obremenitvi z navorom.
- Daljša življenjska doba navojnega svedra in oblikovalca navojev.
- Bistveno manjši zunanji premer, kot je bil na voljo do zdaj.
- Bistveno več notranjega hlajenja neposredno na orodju kot pri običajnih sinhronskih glavah (za ER8).
- Dvakrat večja koncentrična natančnost za najnižji tlak na robu.
- Blaženo obračanje smeri za manj zlomov orodja.

Obseg dobave:

Viličasti ključ

Napotek:

Izdelki št. 338131–338135 samo v uporabi z vpenjalnimi stročnicami CENTRO/P (št. 309365–309372). Šibkejša je aksialna sila, boljša je kakovost, manj obrabe, daljša življenjska doba, varnejši postopek.

CP valjni ključ št. 309754 ali CP valjni ključ za navor št. 309756 je treba kupiti posebej.

Tehnični opis

Ø D ₃	26 mm
Ø D ₂	20 mm
Območje rezanja navoja	M0,5 - M3
Ø D ₁	10 mm
L ₁	100 mm
Previsna dolžina A	191 mm
L ₂	137 mm
L ₃	165 mm
E	25 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 dolga
Notranje hlajenje	da, z največ 80 bari
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/338135-8>