

**CNMG 120408, Zvrst: CA510**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250371 CA510
GTIN	4960664696956
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Podajanje $f$	0,28 - 0,88 mm/v
Lomilec odrezkov	PH
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje