

 KOMET**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtnanje v polno KOMET KUB Pentron®  
Držalo ABS®, 5×D, Ø DC m7: 35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236604 35
GTIN	4047109198913
Razred artikla	24P

**Opis****Izvedba:****Toleranca izvrtine:** D – 0,1/+ 0,35**Uporaba:**

Z obračalno rezalno ploščico art. 236605–236610.

**Priporočilo:****Pri navrtanju** zmanjšajte podajanje na 70 %.**Napotek:**

- **Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.**
- **Izvedbi 2×D in 3×D z držalom ABS® dobavljivi po ponudbi.**
- **Vrtanje z zamikom glede na os do  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.**

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 110408 38-...
ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	63 mm
Število rezil Z	1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	175 mm
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	35

Za colski Ø	1 3/8 col
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	216 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 15IP1	239652 15IP1
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 15IP	239652 15IP
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP