

Garant
Garnitura nožev za notranje struženje HSS, desni

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260024
GTIN	4045197652201
Razred artikla	29W

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	AH1216M SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	AH1012K SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	AH0810J SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	AH0608H SCLCR/L06
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	8 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	12 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	14 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	18 mm
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm

Srednji premik L ₃	4 mm
Srednji premik L ₃	6 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
Srednji premik L ₃	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
Širina vratu L ₄	8 mm
Širina vratu L ₄	10 mm
Širina vratu L ₄	12 mm
Prevesna dolžina L ₁	50 mm
Prevesna dolžina L ₁	38 mm
Prevesna dolžina L ₁	32 mm
Prevesna dolžina L ₁	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice 1012/06 mm	260022 1012/06
	260022 0608/06

Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice
0608/06 mm

Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice
0810/06 mm

260022 0810/06

Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice
1216/06 mm

260022 1216/06