

Garant
Garnitura nožev za notranje struženje HSS, levi

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260025
GTIN	4045197652218
Razred artikla	29W

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	AH1216M SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	AH1012K SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	AH0810J SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	AH0608H SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Višina vpenjanja L ₂	7 mm
Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	8 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	12 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	14 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	18 mm

Srednji premik L ₃	4 mm
Srednji premik L ₃	6 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
Srednji premik L ₃	9 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
Širina vratu L ₄	8 mm
Širina vratu L ₄	10 mm
Širina vratu L ₄	12 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Prevesna dolžina L ₁	50 mm
Prevesna dolžina L ₁	38 mm
Prevesna dolžina L ₁	32 mm
Prevesna dolžina L ₁	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice 1216/06 mm	260023 1216/06
	260023 0810/06

Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice
0810/06 mm

Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice
1012/06 mm

260023 1012/06

Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice
0608/06 mm

260023 0608/06