

Garant
Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 08/06mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260023 08/06
GTIN	4045197652119
Razred artikla	21T

Opis

Nož za notranje struženje HSS 08/06 mmØ držala D_s: 8 mm

ISO-oznaka držala: AH08K SCLCR/L06

Nastavitveni kot κ: 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 0602..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}: 10 mm

Srednji premik L₃: 5 mm

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	10 mm
Velikost ploščice	6 mm
Srednji premik L ₃	5 mm
ISO-oznaka držala	AH08K SCLCR/L06
Prevesna dolžina L ₁	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L ₂	7 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	8 mm
Vrsta uporabe	levi

Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	269413