


CNMM 160612, Zvrst: CA510

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250497 CA510
GTIN	4960664697298
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 160612 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PX

Posnetje roba rezalnih robov: ...

Globina reza a_p : 1 - 11 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,9 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	PX
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Posnetje roba rezalnih robov	...
Globina reza a_p	1 - 11 mm

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna