

Garant**QT-držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250602 25/15
GTIN	4045197657022
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opisno besedilo na sliki:

Optimalno oblikovanje rezila s hladilno tekočino.

Položaj znotraj skale zagotavlja natančno dovajanje hladilnega sredstva.

Prednosti:

Združite prednosti Garant eco in zamenjavo obračalne ploščice brez uporabe orodja.

Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.

Enostavno in udobno zmanjšanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2525X15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 46 mm

Celotna dolžina L: 117,5 mm

Podložna ploščica: 259031 30

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 30
Vpenjalna spona	259038 7
Dolžina glave L ₁	46 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 1
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Velikost ploščice	15 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525X15
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Celotna dolžina L	117,5 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica	259272
Podložna ploščica Tip 30	259031 30
Vijak za podložno ploščico	259167
Vijak za podložno ploščico Tip 1	259025 1
Vpenjalna spona	259351
Vpenjalna spona Tip 7	259038 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500