

**Odstranjevalec zarobka VHM 90°, neprevlečeni, Ø h6 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208097 4
GTIN	4045197858658
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Toleranca: **Mera S** = $\pm 0,1$ mm, kot konice je ± 10 kotnih minut.

Uporaba:

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.

Tehnični opis

Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,02 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø držala D_s	4 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Mera S	2,8 mm
Ø rezila D_c	4 mm
Število zob Z	4
Kot posnetja roba	45 stopinj
Posnemanje roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N

Toleranca nazivnega \emptyset	h6
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	105 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	30 m/min	M
GG(G)	primerno	55 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		