

Garant

Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desno, Velikost držala/ploščice: 25/15 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opisno besedilo na sliki:

Optimalno oblivanje rezila s hladilno tekočino.

Položaj znotraj skale zagotavlja natančno dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PDJNR/L 2525X15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 41 mm

Celotna dolžina L: 112,5 mm

Podložna ploščica: 259031 13

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	41 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm

Podložna ploščica	259031 13
Vzmet	259046 1
Velikost ploščice	15 mm
Vijak kolenske ročice	259018 5
Velikost držala	25 mm
Kolenska ročica	259015 5
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2525X15
Celotna dolžina L	112,5 mm
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 5	259018 5
Podložna ploščica Tip 13	259031 13
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vzmet Tip 1	259046 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Kolenska ročica Tip 5	259015 5