

**Garant****Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250605 20/11
GTIN	4045197650320
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PDJNR/L 2020X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1104..

Funkcijska širina  $L_4$ : 25 mm

Dolžina glave  $L_1$ : 33 mm

Celotna dolžina L: 92 mm

Podložna ploščica: 259031 12

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	33 mm
Vijak kolenske ročice	259018 4
Podložna ploščica	259031 12
Velikost držala	20 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Vzmet	259046 2
Kolenska ročica	259015 4
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020X11
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	92 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna ploščica Tip 12	259031 12
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Kolenska ročica Tip 4	259015 4
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak kolenske ročice Tip 4	259018 4
Vzmet Tip 2	259046 2