

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	30 mm
Srednji premik L_3	17 mm
ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L12
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 9
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 9	269028 9
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500