

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	22 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
ISO-oznaka držala	A32S SCLCR/L12
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Podložna ploščica	269005 6
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500