

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 32/15mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Srednji premik L_3	22 mm
Podložna ploščica	259031 28
Velikost ploščice	15 mm
Kolenska ročica	259015 8
Garnitura vzmeti	259044 2
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Vijak kolenske ročice	259018 7
ISO-oznaka držala	A32S PDUNR/L15
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500