



Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260029 20/09
GTIN	4960664541225
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 20 mm

ISO-oznaka držala: A20R SCLCR/L09

Nastavitveni kot κ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 09T3..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 22 mm

Srednji premik L_3 : 11 mm

Tehnični opis

Velikost ploščice	9 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 3
ISO-oznaka držala	A20R SCLCR/L09
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
Srednji premik L_3	11 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	20 mm

Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 3	269022 3
Vpenjalni vijak	269406