

Garant

Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 80SA



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	363000 80SA
GTIN	4069515014939
Razred artikla	310

Opis

Izvedba:

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanja.
- Odlično centrično vpenjanje s pomočjo nastavitve centra.
- Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

Obseg dobave:

Osnovno telo, vreteno, matice za vretena.

Dodatni pribor:

Momentni ključ št. 656050, vložek nasadnega ključa št. 642229 13, montažna postaja št. 358595 52/96 ali št. 358595 80.

Vpenjalni čep št. 363190 52.

Napotek:

Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti.

Tehnični opis

Maksimalna vpenjalna sila	25 kN
---------------------------	-------

Podatkovni list

Mere zeva ključa	5 mm
Mere zeva ključa	10 mm
Serija	Xtric
Masa	3,1 kg
Maksimalni vrtilni moment	85 Nm
B	75 mm
Barvna koda	Xtric 80
Višina H	40 mm
L	170 mm
Medosna razdalja	52 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež