

Garant**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø h10 DC: 6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209300 6
GTIN	4045197859396
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:Specialna geometrija **za obdelavo umetnih mas.****Velik utor za odrezke za nemoteno odvajanje odrezkov.****Uporaba:**Specialno za rezkanje **umetnih mas, zarezovanje in konturno rezkanje.****Napotek:****Naslednik art. 209310.**

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø sprostitve D ₁	5,8 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v PMMA	0,025 mm
Število zob Z	1
Toleranca nazivnega Ø	h10
Ø držala D _s	6 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h5
Ø rezila D _c	6 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	25 mm
Celotna dolžina L	65 mm
Dolžina rezil L _c	20 mm

Kot spirale	23 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	105 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	190 m/min	N
PE-HD	primerno	140 m/min	N
PA 66	primerno	160 m/min	N
PEEK	primerno	140 m/min	N
PF 31	primerno	120 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	180 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

