

**HOLEX****Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje, desni, Tip: SET06****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Razred artikla	29W

**Opis****Obseg dobave:**

V škatli iz umetne mase.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	A0810J SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	A0608H SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	A1216M SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	A1012K SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L <sub>1</sub>	22 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	27 mm

Dolžina glave $L_1$	33 mm
Dolžina glave $L_1$	42 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	8 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	11 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	13 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	16 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Srednji premik $L_3$	4 mm
Srednji premik $L_3$	6 mm
Srednji premik $L_3$	7 mm
Srednji premik $L_3$	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina vratu $L_4$	6 mm
Širina vratu $L_4$	8 mm
Širina vratu $L_4$	10 mm
Širina vratu $L_4$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 1216/06 mm	260032 1216/06
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 0608/06 mm	260032 0608/06
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 1012/06 mm	260032 1012/06
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 0810/06 mm	260032 0810/06
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500