

**Brusni lonec PREMIUM\*\*\*, Ø plošče × debelina stene: 110X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

Konični brusni lonec, z vezivom iz umetne smole. Višina lonca 55 mm; izvrtina Ø 22,23 mm;

**Maksimalno število vrtljajev 8600 1/min.**

**Specifikacija: A3604B84; oblika: 11BT.**

Delež Fe, S in Cl > 0,1%. Zelo visoka življenjska doba pri jeklu in litini, ni za INOX.

**Uporaba:**

Za grobo brušenje z veliko zmogljivostjo pri mali emisiji hrupa. Primerni predvsem za brušenje površin z električnimi ali pnevmatskimi kotnimi brusilniki (potrebna posebna zaščita).

**Tehnični opis**

Širina brusne plošče (višina lonca)	55 mm
Oblika	11BT
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	Konični brusni lonec
Maksimalno število vrtljajev	8600 min <sup>-1</sup>
Debelina stene	20 mm

Kratka za brusno sredstvo	A
Ø plošče	110 mm
Specifikacija	A3604B84
za material	Jeklo
za material	Litina
maksimalna obodna hitrost	50 m/s
Vrsta izdelka	Brusni lonec