

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250627 25/11 |
| GTIN | 4045197650634 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 32 mm |
| Vijak kolenske ročice | 259018 6 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1104.. |
| Kolenska ročica | 259015 7 |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 |
| Garnitura vzmeti | 259044 4 |
| Srednji premik L_3 | 18,5 mm |
| ISO-oznaka držala | A25R PDUNR/L11 |
| Podložna ploščica | 259031 7 |
| Celotna dolžina L | 200 mm |
| Višina vpenjanja L_2 | 24 mm |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Ø držala D_s | 25 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Vrsta uporabe | levi |
| Globina notranjega struženja do | 3×D |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Kolenska ročica Tip 7 | 259015 7 |
| Vijak kolenske ročice Tip 6 | 259018 6 |
| PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2 | 259047 2 |
| Garnitura vzmeti10-del. Tip 2 | 259044 2 |
| Podložna ploščica Tip 7 | 259031 7 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |